


Pozicionierius CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A-G1

Gaminio numeris: 2092434

FESTO

electropneumatic, for double-acting pneumatic quarter turn actuators, standard nominal flow rate 50 l/min, opening/closing regulating action safety function, 4-wire, power supply 24 VDC, setpoint input 0/4-20 mA, 0-10 V, position feedback signal 4...20 mA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo diapozonas laipsniais	0 ... 100 deg
Atitinka standartus	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	užduotai reikšmei Operaciniams įtampos ryšiams
Displėjaus tipas	LCD
Nustatymo pasirinkimai	Per displėjų ir mygtukus
Sklandės charakteristikų kreivės	Laisvai reguliuojama daugiau nei 21 atramos taškų Linijinis, lygi-procentinė dalis (01:25, 01:33, 01:50)
Sandarumo savybės	reguliuojamas Automatinis
Kontroliuojamo diapazono pritaikymas	reguliuojamas
Veikimo kryptis	reguliuojamas didėja / mažėja
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Nustatymo reikšmė	0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 10 V
Saugos instrukcijos	Safety position: In case of cable break or operating voltage failure, the regulating action is opening/closing.
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Maksimali apkrovos varža, srovinis išėjimas.	500 Ohm
Tuščiosios veikos srovė	100 ... 300 mA
Maksimalus srovės sunaudojimas	1 A
Maksimali išėjimo srovė	500 mA
Perjungimo lygis	Signalas 0: ≤ 5 V Signalas 1: ≥ 10 V
Nejautrios zonos dydis	0,1 ... 10 %
Leidimas	RCM Mark
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Apsaugos klasė	IP65
Terpės temperatūra	-5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Kabelio prijungimas	M20x1,5
UV atsparumas	Taip
Montavimo tipas	ant flanšo DIN ISO 5211 su priedais
Produkto svoris	970 g
Pneumatinis pajungimas	G1/8

Savybės	Reikšmė
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PC
Material thread piece	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material seals	NBR
Material adapter plate	Aliuminis
Material plate	Aliuminis
Material cable connection	PA
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C