


Sukamas paskirstytojas GF-3/8

Gaminio numeris: 2095

FESTO

Su vienu fiksuotu oro padavimu ir keturiais pasukamais išėjimais



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Maksimalus greitis	300 1/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G3/8
Informacija	atitinka RoHS