


# Vienkryptis droselis GR-1/4

Gaminio numeris: 2101

FESTO

Vienkryptis oro valdymas.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	370 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	150 l/min
Darbinis slėgis	0,5 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-20 ... 75 °C
Material housing	Aliuminio liejinys
Montavimo pozicija	Bet koks
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 75 °C
Produkto svoris	80 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Plienas Galvanizuota