

# Metalinėmis juostomis ekranuota žarna P-9-BL

Gaminio numeris: 2232  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	16 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	60 mm
Vidinis diametras	9 mm
Min. lenkimo spindulys	30 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,186 kg/m
Pneumatinis pajungimas	für Stecktülle Innen-Ø 9 mm
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 68 +/- 5
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	NBR