

Metalinėmis juostomis ekranuota žarna P-13-SW

Gaminio numeris: 2234
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	23 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	100 mm
Vidinis diametras	13 mm
Min. lenkimo spindulys	50 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,4 kg/m
Pneumatinis pajungimas	für Stecktülle Innen-Ø 13 mm
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	A 71 +/- 5
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	EPDM SBR