

Plastikiniai vamzdeliai

PL-9-BL

Gaminio numeris: 2238

FESTO

skirta CK- ir N- jungtims.

Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	11,6 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	85 mm
Vidinis diametras	9 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	0 ... 7 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 35 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,049 kg/m
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 85 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	PVC-P