


Maitinimo šaltinis CACN-3A-1-5

Gaminio numeris: 2247681
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	40 mm
Aukštis	130 mm
Ilgis	115 mm
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija
Pirminis šaltinis	Vienos fazės
Srovės jėgimas	0,9 - 1,65 A
Nominali išėjimo įtampa DC	24 V
Nominali išėjimo srovė	5 A
Išėjimo įtampos riba AC	100 ... 240 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	110 ms
Linijos dažnis	45 ... 65 Hz
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	su bėgeliu
Informacija	atitinka RoHS