

Ašies komplektas EAMM-A-D32-40G-S1

Gaminio numeris: 2256396

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	6,5 Nm
Produkto svoris	420 g
Interface code, actuator	D32A D32B
Interface code, motor in	40G
Informacija	atitinka RoHS