


# Flanšinis manometras FMA-63-0,25-C

Gaminio numeris: 225783

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 0,25 bar
Display range	0 ... 3,6 psi
Atitinka standartus	EN 837-3
Manometro nominalus dydis	63
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Darbinė terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Darbinis slėgis	0 ... 0,25 bar
Kintantis apkrovos faktorius	0,9
Nuolatinis apkrovos faktorius	0,75
Matavimo tikslumo klasė	1,6
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	Plienas
Material screen	PMMA
Material mounting ring	Plienas
Material screws	Plienas
Produkto svoris	120 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui