



Greito išleidimo vožtuvas SE-3/4

Gaminio numeris: 2280

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Greitas išmetimas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Montavimo tipas	Su kiauryme
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	7.500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2.500 l/min
Darbinis slėgis	0,5 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-20 ... 75 °C
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominalus dydis	19 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 75 °C
Produkto svoris	710 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR