


Reduktorius EMGA-40-P-G3-EAS-40

Gaminio numeris: 2297684

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	40 mm
Variklio flanšo dydis	40 mm
Posūkio tarpelis	0,25 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	18.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	11 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,031 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	17,6 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	1 Nm/arcmin
Produkto svoris	350 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	40G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	40P
Informacija	atitinka RoHS