


Reduktorius

EMGC-67-A-G1-SEC-67

Gaminio numeris: 2321480
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	67 mm
Variklio flanšo dydis	67 mm
Posūkio tarpelis	0,67 deg
Reduktoriaus tipas	Right-angle gear unit
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	4.500 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	2 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,09 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	2,1 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	90 %
Atsparumas sukimui	0,105 Nm/arcmin
Produkto svoris	930 g
Interface code, motor out	67A
Interface code, motor in	67A
Informacija	atitinka RoHS