


Posūtkio pavara DRRD-10-180-FH-PA

Gaminio numeris: 2350968

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Dempferiavimo kampas	37 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūtkio kampas	+10 / -100 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,4 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,002 kgm ²
Produkto svoris	245 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejiny lygiai anoduotas