

# Pajungimo kabelis

## NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Gaminio numeris: 2384165

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	28 g
Elektrinė jungtis 1	2x Kampinės šakutės, M12, 3-kontaktų
Elektrinė jungtis 2	Kampinis kištukas, M8, 4-kontaktų
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	2 A
Kabelio ilgis	0,2 m
Kabelio skersmuo	2,9 mm
Kabelio struktūra	2x0,14
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)