

Apvalus cilindras EG-6-25

Gaminio numeris: 2415

FESTO

Su grąžinimo spyruokle



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	25 mm
Stūmoklio diametras	6 mm
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	17 N
Produkto svoris	20 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Bronzinis
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas