


Amortizatorius DYSC-25-25-Y1F

Gaminio numeris: 2480234

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	25 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,3 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	25 mm
Maks. stabdymo jėga	4.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	100 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	140.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,8 J
Numetimo jėga	14 N
Produkto svoris	575 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas