


Galinio sustabdiklio komplektas DADP-ES-Q12-40

Gaminio numeris: 2536506

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 270 deg
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslus nustatymas	-6 deg
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	450 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	atitinka RoHS
Material stops	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material lever	Beryllium bronze, nickel-plated
Material disc	aliuminio lydinys, anoduotas