



# Paskirstymo modulis PMBL-90-HP3-E

Gaminio numeris: 2663892

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	90
Skersmuo DN	36
Serijos	L
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 50 bar
Valdymo slėgis	0 ... 50 bar
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	2.600 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR PE
Material housing	Aliuminio liejiny