


# Koto apkaba SG-M12

Gaminio numeris: 2675

FESTO

Su šešiakampe veržle, sukimo cilindro tvirtinimui (koto pusė) DIN ISO 8140.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M12
Paremtas standartu	ISO 8140
Atitinka standartus	DIN 71752
Srieginis prijungimas	Vidinis sriegis M12
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	168 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting pin	Plienas Galvanizuota
Material clevis	Plienas Galvanizuota
Material nut	Plienas Galvanizuota