

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-70-D32-60G-96

Gaminio numeris: 2748181

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	70
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	118 kgmm ²
Tuščio eigos momentas	0,18 Nm
Keičiamas momentas	7 Nm
Produkto svoris	1.760 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	60G
Informacija	atitinka RoHS