

Dumplinis cilindras EB-80-45

Gaminio numeris: 2748904

FESTO

Neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Reikalaujamas montavimo skersmuo	95 mm
Ėiga	45 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	110 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	15 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	10 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	65 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	200 N
Produkto svoris	500 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	CR
Material housing	Aliuminio liejinys