


Kreipiamosios EAGF-V2-KF-32-320

Gaminio numeris: 2782885

★ Kernprogramm

For electric cylinder ESBF.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Eiga	320 mm
Reverso tarpelis	0 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	750 N
Max. force Fy static	1.020 N
Maksimali jėga Fz	750 N
Max. force Fz static	1.020 N
Maksimalus momentas Mx	28 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	38 Nm
Maksimalus momentas My	34 Nm
Maksimalus statinis momentas My	46 Nm
Maksimalus momentas Mz	34 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	46 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Judanti masė	1.300 g
Produkto svoris	2.261 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	30 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,1 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminškai apdirbtas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material yoke plate	Plienas