


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-70-D40-52B/C-96

Gaminio numeris: 2786802

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

| Savybės                    | Reikšmė               |
|----------------------------|-----------------------|
| Dydis                      | 70                    |
| Montavimo pozicija         | Bet koks              |
| Pavaros perdavimo santykis | 1:1                   |
| Maksimalus greitis         | 5.000 1/min           |
| PWIS conformity            | VDMA24364 zone III    |
| Saugojimo temperatūra      | -25 ... 60 °C         |
| Sąlyginė oro drėgmė        | 0 - 95 %              |
| Apsaugos klasė             | IP40                  |
| Aplinkos temperatūra       | -10 ... 60 °C         |
| Inercijos masės momentas   | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Tuščios eigos momentas     | 0,18 Nm               |
| Keičiamas momentas         | 7 Nm                  |
| Produkto svoris            | 1.780 g               |
| Interface code, actuator   | D40B                  |
| Interface code, motor in   | 52B<br>52C            |
| Informacija                | atitinka RoHS         |