

# Prispaudimo įvorė EAMH-60-11-C18.1-P

Gaminio numeris: 2789343

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	60
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	1,31 kgmm <sup>2</sup>
Produkto svoris	35 g
Informacija	atitinka RoHS