

# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-86-D50-87A-102

Gaminio numeris: 2802708

★ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                    | Reikšmė               |
|----------------------------|-----------------------|
| Dydis                      | 86                    |
| Montavimo pozicija         | Bet koks              |
| Pavaros perdavimo santykis | 1:1                   |
| Maksimalus greitis         | 5.000 1/min           |
| PWIS conformity            | VDMA24364 zone III    |
| Saugojimo temperatūra      | -25 ... 60 °C         |
| Sąlyginė oro drėgmė        | 0 - 95 %              |
| Apsaugos klasė             | IP40                  |
| Aplinkos temperatūra       | -10 ... 60 °C         |
| Inercijos masės momentas   | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Tuščio eigos momentas      | 0,25 Nm               |
| Keičiamas momentas         | 9,5 Nm                |
| Produkto svoris            | 2.550 g               |
| Interface code, actuator   | D50B                  |
| Interface code, motor in   | 87A                   |
| Informacija                | atitinka RoHS         |