

# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-86-D50-87A-102-S1

Gaminio numeris: 2802742

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	86
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	175 kgmm <sup>2</sup>
Tuščios eigos momentas	0,25 Nm
Keičiamas momentas	9,5 Nm
Produkto svoris	2.560 g
Interface code, actuator	D50B
Interface code, motor in	87A
Informacija	atitinka RoHS