

# T įkišama jungtis NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Gaminio numeris: 2839846

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101
Montavimo tipas	Su sriegiu
Produkto svoris	28 g
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, M12x1, 5- polių, A- kodas
Elektrinė jungtis 2	Straight plug, M12x1, 2-pin, A-coded
Electrical connection 3	Straight plug connector, M12, 3-pin, A
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	TPE-U(PUR)
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	Cinkuota Nikeliuota
Material seals	FPM
Material electrical contact	Vario lydinys Auksuota