


Stabdymo varža CACR-KL2-40-W2000

Gaminio numeris: 2882343

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	500
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija Vertikalus
Pulse energy, braking resistor at 380 V	8.000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	7.200 Ws
Galia prie 35% apkrovimo ir 20°C	2.000 W
Nominali galia, stabdymo varža	800 W
Rated output, braking resistor at 380 V	600 W
Rated output, braking resistor at 780 V	480 W
Varžos reikšmė	40 Ohm
Leidimas	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	2.400 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS