

Šarnyro flanšas CRSNCS-32

Gaminio numeris: 2895920

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Variantai	Padidinta apsauga nuo korozijos
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	161 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material rod end bearing	PTFE Nerūdijantis plienas
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis