


# Šarnyro flanšas SNCS-125-R3

Gaminio numeris: 2895926

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	125
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Variantai	Padidinta apsauga nuo korozijos
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	1.369 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Aliuminio liejinys Su apsaugine danga
Material rod end bearing	PTFE Nerūdijantis plienas
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis