



# Skirstytuvas

## VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

Gaminio numeris: 3014556

FESTO

directly controlled, 1.2 mm nominal width, F19A armature system.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	50 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	52 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Tiesioginio valdymo skirstytuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	1,2 mm
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	nėra
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Tinkamumas vakuumui	Taip
b reikšmė	0,53
C reikšmė	0,21 l/sbar
Įpūtimo srautas Kv	0,04 m <sup>3</sup> /h
Išleidimo Srautas Kv	0,04 m <sup>3</sup> /h
Standartinis pralaidumas 2-3	49 l/min
Išjungimo laikas	60 ms
Įjungimo laikas	40 ms
Darbinė terpė	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-25 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkto svoris	170 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)