

Pajungimo kabelis KMC-1-24DC-5-LED

Gaminio numeris: 30933

FESTO

Surinktas, C ir N1 solenoidams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbo režimo dispėjus	LED
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	320 g
Elektrinis pajungimas	Kištuvo lizdas Plug pattern type A to EN 175301-803
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio skersmuo	6 mm
Kabelio struktūra	3x0,75
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	Bronzinis