


Mova
EAMC-67-62-24-25
Gaminio numeris: 3187895

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	24 mm
Laikiklio skersmuo 2	25 mm
Dydis	67
Nominalus ilgis	62 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	280 kgmm ²
Keičiamas momentas	143 Nm
Produkto svoris	435 g
Informacija	atitinka RoHS