



Rankinis skirstytuvas VHER-P-H-B43C-B-G12

Gaminio numeris: 3192075

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/3 uždaras
Veikimo būdas	rankinis
Plotis	80 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	3.800 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Nuoroda į darbinį slėgį	Vacuum operation at port 3 only In the case of dual-pressure operation, the pressure at port 1 must be higher than at port 3
Konstrukcija	Sukamas vožtuvas
Nominalus dydis	12 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Instructions for use	Actuate only manually
Vykdyklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Sandarinimo principas	Sunkus
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nererversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Taip
Komutavimo pozicijos indikatorius	su priedais
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Paleidimo momentas	5 Nm
Produkto svoris	740 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material lever	PA