


# Magistralės mazgas CPX-M-FB41

Gaminio numeris: 3228960

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Fieldbus sąsaja	1x SCRJ push-pull socket, AIDA
Įrenginio-specifinė diagnostika	Channel and module-oriented diagnostics Žemos įtampos modulis Diagnostics memory
Parama konfigūruojant	GSDML-duomenys
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Sistemos parametrai
Papildomos funkcijos	Aciklinis prisijungimas prie duomenų per magistralinio ryšio sistemą Aciklinis prisijungimas prie duomenų per Ethernet Fast Start Up (FSU) Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start-up parametrizavimas normaliu tekstu per magistralinio ryšio sistemą Sistemos būvį nusako proceso duomenys Papildoma diagnostikos prieiga aptarnavimo prietaisams
Valdymo elementai	DIL jungikliai Laisvai pasirenkama atminties kortelė
Sparta, bodais	100 Mbit/s
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 125 mA
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	280 g
Maksimali adreso apimtis išėjimams	64 Byte
Maksimali adreso apimtis įėjimams	64 Byte
Protokolas	PROFINET RT
Magistralės-specifinis LED displejus	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: tinklo klaida TP1: aktyvus tinklas, portas 1 TP2: not used
Produkto-specifinis LED displejus	M: Pakeiskite parametrus PL: tiekimo įkrovimas PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemos klaida
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu