


Tiesinės pavaros elementas SLM-32- -KF-A

Gaminio numeris: 32785

FESTO

Centruojantys kaiščiai ar centruojančios įvorės yra įtrauktos kartus su linijiniu moduliu. Cilindro jutiklis SIEN-... gali būti užsakytas iš modulinės sistemos, naudojant užsakymo kodą PV, PH, NV, NH. Taip pat gali būti užsakytas kaip atskira dalis.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 1.500 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams induktyviniams jutikliams
Variantai	pagrindinė konstrukcija Tuščiaaviduris kreipiamosios kotas Tuščiaaviduris kreipiamosios kotas ir reversuojanti plokštelė
Operating pressure MPa	0,7 MPa
Darbinis slėgis	7 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	483 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
Judanti masė	3.150 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	55 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	6.400 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	55 g
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material cover	Aliuminis
Material seals	PA TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminis