

Flanšas FNG-50

Gaminio numeris: 32942
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[DNG, DNGU cilindrams.](#)

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Atitinka standartus	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	536 g
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Medžiagos informacija, montavimas	Plienas Galvanizuota
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota