


Šarnyro flanšas SNG-32

Gaminio numeris: 32968
Nebetiekiamas produktas

FESTO

DNG, DNGU cilindrams, apkabų LSNG, LSNSG tvirtinimui prie kronšteino.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | 32 |
| Paremtas standartu | ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 150 °C |
| Produkto svoris | 95 g |
| Informacija | Be vario ir PTFE. atitinka RoHS |
| Medžiagos informacija, montavimas | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie produktą, varžtas | Plienas Galvanizuota |
| Varžto medžiagos duomenys | Plienas Galvanizuota |
| Informacija apie medžiagas, saugikliai | spyruoklinis plienas, cinkuotas |