


Atbulinis vožtuvas H-1/8-A/I

Gaminio numeris: 3324

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Negrižtama funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Standartinis nominalus srauto debitas	280 l/min
Operating pressure MPa	0,04 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0,4 ... 8 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	Žalvaris
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	21 g
Material seals	NBR