


Kreipiamosios FEN-25- -KF

Gaminio numeris: 33483

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	2 ... 250 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	520 N
Max. force Fy static	830 N
Maksimali jėga Fz	520 N
Max. force Fz static	830 N
Maksimalus momentas Mx	15 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	24 Nm
Maksimalus momentas My	20 Nm
Maksimalus statinis momentas My	31 Nm
Maksimalus momentas Mz	20 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	31 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	12 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	813 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	12 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	42 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,7 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy