



# Galvute veikiamas skirstytuvas VS-4-1/8

Gaminio numeris: 3394

FESTO

Valdomas, normaliai uždaras.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/2 vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	140 ... 147 l/min
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3,5 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	3,5 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nevernuojamas
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Pastaba priverstinei dinamizacijai	Switching frequency min. 1/year
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	3,2 N
Produkto svoris	220 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminis anoduotas