


Šarnyro flanšas SSNG-80

Gaminio numeris: 34295
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su sferiniais guoliais,
DNG, DNGU cilindrams, apkabų LBG tvirtinimui prie kronšteino.
Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for
alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	940 g
Informacija	atitinka RoHS
Medžiagos informacija, montavimas	Mazguoto grafito ketus
Esminė informaciją, koto įvorė	Plienas PTFE
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota