



Elektromagnetinis skirstytuvas MYH-3-M5-L-LED

Gaminio numeris: 34307

FESTO

Mini Pneumatic su elektromagnetine rite ir rankiniu valdymu, be kištuko lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos rėtės
Standartinis nominalus srauto debitas	190 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Apsaugos klasė	IP40 su šakute
Nominalus dydis	2,3 mm
Valdymo tipas	valdoma
Išjungimo laikas	23 ms
Ijungimo laikas	8 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24V DC: 1,8W
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	65 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas M5
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Pajungimo padas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu