

Solenoido ritė

MSFW-110-50/60-OD

Gaminio numeris: 34420

FESTO

Kintamai įtampai, be kištukinio lizdo.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Ne |
| Minimalus paėmimo laikas | 10 ms |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Galios faktorius cos {fi} | 0,7 |
| Ritės charakteristikos duomenys | 110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9 VA, holding power 7 VA |
| Leistinas dažnio svyravimas | +/- 5 % |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 40 °C |
| Maksimalus įtempimo momentas, kištuko lizdas | 0,4 Nm |
| Produkto svoris | 55 g |
| Elektrinis pajungimas | 3-poliai MSSD-F kištuko stabilizatoriai |
| Montavimo tipas | Su įsriegiama veržle |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material solenoid coil | Duroplast Varis Plienas |
| Material winding | Varis |