


# Solenoido ritė

## MSFW-230-50/60-OD

Gaminio numeris: 34422

FESTO

Kintamai įtampai, be kištukinio lizdo.



### Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė  |
|--|--|
| Montavimo pozicija                           | Bet koks   |
| Komutavimo pozicijos indikatorius            | Ne   |
| Minimalus paėmimo laikas                     | 10 ms  |
| Budėjimo ciklas                              | 100 %  |
| Galios faktorius cos {fi}                    | 0,7  |
| Ritės charakteristikos duomenys              | 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9 VA, holding power 7 VA |
| Leistinas dažnio svyravimas                  | +/- 5 %  |
| Leistini įtampos svyravimai                  | +/- 10 %   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                 | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose                   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment                |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-C1-L   |
| Apsaugos klasė                               | IP65   |
| Aplinkos temperatūra                         | -5 ... 40 °C   |
| Maksimalus įtempimo momentas, kištuko lizdas | 0,4 Nm   |
| Produkto svoris                              | 55 g   |
| Elektrinis pajungimas                        | 3-poliai<br>MSSD-F kištuko stabilizatoriai                 |
| Montavimo tipas                              | Su įsriegiama veržle                                       |
| Informacija                                  | atitinka RoHS  |
| Material solenoid coil                       | Duroplast<br>Varis<br>Plienas                              |
| Material winding                             | Varis  |