


Kreipiamosios FENG-40- -GF

Gaminio numeris: 34482

FESTO

su slydimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Eiga	10 ... 500 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Perstūmimo jėga	30 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	31 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	2.480 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	31 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	57 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,7 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	aukštai legiruotas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy