


Kreipiamosios FENG-50- -KF

Gaminio numeris: 34489

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Eiga	10 ... 500 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	1.260 N
Max. force Fy static	1.600 N
Maksimali jėga Fz	1.260 N
Max. force Fz static	1.600 N
Maksimalus momentas Mx	65 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	83 Nm
Maksimalus momentas My	70 Nm
Maksimalus statinis momentas My	89 Nm
Maksimalus momentas Mz	70 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	89 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	49 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	4.030 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	49 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	60 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,7 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy