

# Kreipiamosios FENG-32-200-KF

Gaminio numeris: 34496

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Eiga	200 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	750 N
Max. force Fy static	1.020 N
Maksimali jėga Fz	750 N
Max. force Fz static	1.020 N
Maksimalus momentas Mx	28 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	38 Nm
Maksimalus momentas My	34 Nm
Maksimalus statinis momentas My	46 Nm
Maksimalus momentas Mz	34 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	46 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Produkto svoris	1.890 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Termiškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy