

Kreipiamosios FENG-63-250-KF

Gaminio numeris: 34517

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Ėiga	250 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	1.260 N
Max. force Fy static	1.600 N
Maksimali jėga Fz	1.260 N
Max. force Fz static	1.600 N
Maksimalus momentas Mx	75 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	95 Nm
Maksimalus momentas My	90 Nm
Maksimalus statinis momentas My	115 Nm
Maksimalus momentas Mz	90 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	115 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Produkto svoris	6.635 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Termiškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy