

Kreipiamosios FENG-80-320-KF

Gaminio numeris: 34526

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Ėiga	320 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	2.300 N
Max. force Fy static	3.120 N
Maksimali jėga Fz	2.300 N
Max. force Fz static	3.120 N
Maksimalus momentas Mx	170 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	231 Nm
Maksimalus momentas My	191 Nm
Maksimalus statinis momentas My	259 Nm
Maksimalus momentas Mz	191 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	259 Nm
Perstūmimo jėga	40 N
Produkto svoris	12.894 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Termiškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Termiškai apdirbtas plienas